



S PSI linerem může nákolinka lépe přilnout k návleku těsně nad okrajem objímky. Látkový potah v distální oblasti umožňuje dobrý průchod vzduchu. ALPS EasyGel zaručuje komfort a dlouhou životnost v kombinaci s jemností, pružností a natažitelností materiálu. PSI liner lze použít se všemi typy existujících podtlakových systémů na trhu.

Specifika PSI pahýlového lůžka:

- Samotný gel zlepšuje přilnavost, zatímco froté zkrácený potah umožňuje prodyšnost
- Liner je možno použít se všemi dostupnými typy podtlakových systémů
- Obsahuje antioxidanty pro citlivou pokožku

Kód produktu

PSI- pahýlové lůžko

PSI-XX-6

PSI pahýlové lůžko bez distálního adaptéru, tloušťka 6 mm

PSI-XX-6/3

PSI pahýlové lůžko bez distálního adaptéru, nabývající tloušťka 3-6 mm

Symbol "XX" značí požadovanou velikost návleku. Bližší informace o velikostech viz tabulka na druhé straně




Made in USA

ALPS SOUTH



www.easyliner.eu


PSI pahýlové lůžko. Příčný průřez návlekem Tloušťka 6 mm nebo 6/3 mm



PSI pahýlové lůžko. Tabulka velikostí Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním koncem pahýlu

| Obvod | 6 mm | 6/3 mm |
|----------|---------|-----------|
| 16-19 cm | PSI16-6 | PSI16-6/3 |
| 20-23 cm | PSI20-6 | PSI20-6/3 |
| 24-25 cm | PSI24-6 | PSI24-6/3 |
| 26-27 cm | PSI26-6 | PSI26-6/3 |
| 28-31 cm | PSI28-6 | PSI28-6/3 |
| 32-37 cm | PSI32-6 | PSI32-6/3 |
| 38-43 cm | PSI38-6 | PSI38-6/3 |
| 44-52 cm | PSI44-6 | PSI44-6/3 |

Určení velikosti Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním koncem pahýlu



ALPS SOUTH

