



ALPS™ Superior Performance Liner jest idealny dla aktywnych pacjentów. SP Liner posiada nowy, czarny materiał fabryczny, który wspomaga stabilność oraz komfort użytkowania. Dostępny z Alps Grip żelem lub High Density (HD) żelem.

Cechy SP lej:

- Materiał High Performance dla mniejszego pionowego rozciągania
- W ofercie z Grip żelem lub High Density (HD) żelem
- Dostępny w dwóch różnych grubościach: 3mm oraz 6 mm


Kod produktu SP-lej

| | |
|-------------|---|
| SPDT-XX-3 | Superior Performance Liner z dystalnym zakończeniem, grubość 3 mm, z żelem Grip |
| SPDT-XX-6 | Superior Performance Liner z dystalnym zakończeniem, grubość 6 mm, z żelem Grip |
| SPFR-XX-3 | Superior Performance Liner bez dystalnego zakończenia, grubość 3 mm, z żelem Grip |
| SPFR-XX-6 | Superior Performance Liner bez dystalnego zakończenia, grubość 6 mm, z żelem Grip |
| SPDTHD-XX-3 | Superior Performance Liner z dystalnym zakończeniem, grubość 3 mm, z żelem High Density |
| SPDTHD-XX-6 | Superior Performance Liner z dystalnym zakończeniem, grubość 6 mm, z żelem High Density |
| SPFRHD-XX-3 | Superior Performance Liner bez dystalnego zakończenia, grubość 3 mm, z żelem High Density |
| SPFRHD-XX-6 | Superior Performance Liner bez dystalnego zakończenia, grubość 6 mm, z żelem High Density |

Symbol "XX" oznacza wielkość leja. Więcej informacji w tabeli rozmiarów na drugiej stronie.



Superior Performance Liner SPDT/SPFR/SPDTHD/SPFRHD. Przekrój leja
Grubość 3mm lub 6mm



Superior Performance Liner z żelazem Grip SPDT/SPFR. Tabela rozmiarów
Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta

| Obwód | 3mm | 6mm | 3mm | 6mm |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 16-19 cm | SPDT16-3 | SPDT16-6 | SPFR16-3 | SPFR16-6 |
| 20-23 cm | SPDT20-3 | SPDT20-6 | SPFR20-3 | SPFR20-6 |
| 24-25 cm | SPDT24-3 | SPDT24-6 | SPFR24-3 | SPFR24-6 |
| 26-27 cm | SPDT26-3 | SPDT26-6 | SPFR26-3 | SPFR26-6 |
| 28-31 cm | SPDT28-3 | SPDT28-6 | SPFR28-3 | SPFR28-6 |
| 32-37 cm | SPDT32-3 | SPDT32-6 | SPFR32-3 | SPFR32-6 |
| 38-43 cm | SPDT38-3 | SPDT38-6 | SPFR38-3 | SPFR38-6 |
| 44-52 cm | SPDT44-3 | SPDT44-6 | SPFR44-3 | SPFR44-6 |

Superior Performance Liner z żelazem High Density SPDTHD/SPFRHD. Tabela rozmiarów
Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta

| Obwód | 3mm | 6mm | 3mm | 6mm |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 16-19 cm | SPDTHD16-3 | SPDTHD16-6 | SPFRHD16-3 | SPFRHD16-6 |
| 20-23 cm | SPDTHD20-3 | SPDTHD20-6 | SPFRHD20-3 | SPFRHD20-6 |
| 24-25 cm | SPDTHD24-3 | SPDTHD24-6 | SPFRHD24-3 | SPFRHD24-6 |
| 26-27 cm | SPDTHD26-3 | SPDTHD26-6 | SPFRHD26-3 | SPFRHD26-6 |
| 28-31 cm | SPDTHD28-3 | SPDTHD28-6 | SPFRHD28-3 | SPFRHD28-6 |
| 32-37 cm | SPDTHD32-3 | SPDTHD32-6 | SPFRHD32-3 | SPFRHD32-6 |
| 38-43 cm | SPDTHD38-3 | SPDTHD38-6 | SPFRHD38-3 | SPFRHD38-6 |
| 44-52 cm | SPDTHD44-3 | SPDTHD44-6 | SPFRHD44-3 | SPFRHD44-6 |

Pobieranie rozmiaru
Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta

