

# ALPS™ SMART SEAL LINER

SAFR / SADT / SBFR



Transfemoral (**SA**) prążki umieszczone są na wysokości 14 cm od środka dystalnego zakończenia

Transtibial (**SB**) prążki umieszczone są na wysokości 9 cm od środka dystalnego zakończenia

## Lej żelowy z paskami uszczelniającymi - z dystalnym zakończeniem lub bez

ALPS Smart Seal Liner posiada prążki uszczelniające, które chwytają ściany leja tworząc bezpieczną relację pomiędzy lejem zewnętrznym i wewnętrznym. Prążki uszczelniające zabezpieczają przestrzeń między żelowym lejem, a ścianami leja protezowego. Gładka wewnętrzna część żelu z łatwością dopasowuje się do kikuta. Smart Seal Liner posiada nowy bezzwowy tkany materiał z nowoczesnym wyglądem. Dostępny z dystalnym zakończeniem lub bez.

Wersja z zakończeniem na pin posiada nową dystalną konstrukcję, która pozwala kontrolować dystalną dystrukcję.

- Nowy bezzwowy tkany materiał
- W ofercie z HD żelem
- Dostępny z dystalnym zakończeniem lub bez, grubość 3 mm oraz 6 mm



Liner z dystalnym zakończeniem



Liner bez dystalnego zakończenia



High Density (HD) żel



Objęte ochroną jednego lub więcej patentów USA:  
6,454,812 7,709,570



Tel: +420 37 72 23 127  
www.easyliner.eu | info@easyliner.eu